

**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 19X24mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 615900 19X24 |
| GTIN | 4045197348708 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Kulcsnyílás ₁ | 19 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 24 mm |
| Maximális gyűrű Ø D ₂ max | 35 mm |
| Kulcs hossza L | 325 mm |
| Maximális gyűrű Ø D ₁ max | 29 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Felület | foszfátózott |
| Terméknév attribútum | foszfátózott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

