

Garant**Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 27X30 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615700 27X30
GTIN	4045197160829
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **AS-Drive** profillal.

Előny:

AS-Drive profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkitatáshoz kifejlesztve. Minden GARANT és STAHLWILLE hajlított kettős csillagkulcs ezzel a profillal készül – felismerhető az **AS-Drive** jelölésről.

Kulcs hossza L: 360 mm

Maximális gyűrű Ø D₁ max: 40 mm

Maximális gyűrű Ø D₂ max: 44 mm

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	360 mm
----------------	--------

Kulcsnyílás ₁	27 mm
Kulcsnyílás ₂	30 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	40 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	44 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs