

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 7X8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 7X8
GTIN	4045197441706
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	7 mm
Kulcsnyílás ₂	8 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	14 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	12 mm
Kulcs hossza L	180 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

