

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 6X7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 6X7
GTIN	4045197385338
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	12 mm
Kulcs hossza L	167 mm
Kulcsnyílás ₁	6 mm
Kulcsnyílás ₂	7 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	11 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

