

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 13X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 13X17
GTIN	4045197160966
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D ₂ max	27 mm
Kulcsnyílás ₂	17 mm
Kulcs hossza L	263 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	22 mm
Kulcsnyílás ₁	13 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

