

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 19X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	35 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	19 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	29 mm
Kulcs hossza L	325 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	24 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

