

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 7X8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 7X8
GTIN	4045197442444
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	14 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	12 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	7 mm
Kulcs hossza L	180 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

