

**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátzott, Kulcsnyílás: 22X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 22X24
GTIN	4045197385512
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	22 mm
Kulcs hossza L	325 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	24 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	37 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	34 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

