



6-szög csuklós fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	642600 19
GTIN	4018754006229
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. Hatszög **AS-Drive** profillal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	26,3 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Hossz	70 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

