

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 16X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 16X17
GTIN	4045197160980
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	17 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	25 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	27 mm
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Kulcs hossza L	263 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

