

**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 8X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 8X10
GTIN	4045197385352
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	8 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	14 mm
Kulcs hossza L	182 mm
Kulcsnyílás ₂	10 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	16 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

