



## Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col, csavarokhoz: M6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	642800 M6
GTIN	4018754006410
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

#### Felhasználás:

XZN csavarokhoz.

#### Szabvány:

**DIN 2324**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott. Szívós kemény, nagyszilárdságú anyagból készült túske, matt fényű.

### Műszaki leírás

csavarokhoz	M6
Ø a meghajtott oldalon	22,7 mm
Hossz	60 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

