



## Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz, Torx® profil: E10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	642700 E10
GTIN	4018754007257
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszögek a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain. Kíméli a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Profilméret A: 9,4 mm

Profil oldali Ø: 13 mm

Hossz: 38 mm

### Műszaki leírás

Hossz	38 mm
Torx® profil	E10
Profil oldali Ø	13 mm
Profilméret A	9,4 mm

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej