

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátzott, Kulcsnyílás: 10X11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 10X11
GTIN	4045197385369
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	16 mm
Kulcs hossza L	197 mm
Kulcsnyílás $_2$	11 mm
Kulcsnyílás $_1$	10 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	18 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

