

**Garant****Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 21X23 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 615700 21X23  |
| GTIN              | 4045197160775 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **AS-Drive** profillal.

**Előny:**

**AS-Drive** profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

**Figyelem:**

**AS-Drive** – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Minden GARANT és STAHLWILLE hajlított kettős csillagkulcs ezzel a profillal készül – felismerhető az **AS-Drive** jelölésről.

Kulcs hossza L: 315 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>1</sub> max: 32 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>2</sub> max: 35 mm

**Műszaki leírás**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max | 35 mm |
|--------------------------------------|-------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Kulcs hossza L                       | 315 mm      |
| Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max | 32 mm       |
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>             | 21 mm       |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>             | 23 mm       |
| Kulcsnyílás méret                    | Metrikus    |
| Termék fajtája                       | Csavarkulcs |