

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 17X19
GTIN	4045197348692
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	28 mm
Kulcs hossza L	290 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	29 mm
Kulcsnyílás ₁	17 mm
Kulcsnyílás ₂	19 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

