

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	290 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	29 mm
Kulcsnyílás ₂	19 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	28 mm
Kulcsnyílás ₁	17 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

