

HOLEX**Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, foszfátózott, Kulcsok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615910 8
GTIN	4045197385611
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Tartalom:

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Műszaki leírás

Kulcsok száma	8
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott

Termék fajtája

Csavarkulcs

Tartozék

Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 18X21 mm	615900 18X21
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 12X13 mm	615900 12X13
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 10X11 mm	615900 10X11
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 14X15 mm	615900 14X15
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 16X17 mm	615900 16X17
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 8X9 mm	615900 8X9
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 6X7 mm	615900 6X7
Kettős csillagkulcs, hajlított Kulcsnyílás 19X22 mm	615900 19X22