



Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col, csavarokhoz: M10



Rendelési adatok

Rendelés száma	642800 M10
GTIN	4018754006434
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Felhasználás:

XZN csavarokhoz.

Szabvány:

DIN 2324

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott. Szívós kemény, nagyszilárdságú anyagból készült túske, matt fényű.

Műszaki leírás

Ø a meghajtott oldalon	22,7 mm
csavarokhoz	M10
Hossz	60 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

