



## XT digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 35-50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428602 35-50
GTIN	5051102210311
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

**3 pontos furatmikrométerek** zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

#### Funkció:

- mm / col átkapcsolás.
- 4 Preset-érték beállítása.
- Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,  
USB hardverkulcs 498952 sz.,  
beállító gyűrű 484030 sz.,  
hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

### Műszaki leírás

Standard mérésmélység	80 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm

Méréstartomány	35 - 50 mm
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
Hibahatár	0,004 mm
Méret a	0,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth interfész
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 35-50 mm	428605 35-50
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428745 35-50
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428746 35-50