



## XT digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 80-100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

**3 pontos furatmikrométerek** zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

#### Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,  
USB hardverkulcs 498952 sz.,  
beállító gyűrű 484030 sz.,  
hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

### Műszaki leírás

Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
-----------------------	-----------------

Méret a	0,5 mm
Méréstartomány	80 - 100 mm
Standard mérésmélység	100 mm
Hibahatár	0,005 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	250 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth interfész
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 80-100 mm	428605 80-100
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428745 80-100
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428746 80-100