



XT digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 16-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428602 16-20
GTIN	5051102210021
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Standard mérésmélység	66 mm
Méret a	0,5 mm

Méréstartomány	16 - 20 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	166 mm
Hibahatár	0,004 mm
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth interfész
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 16-20 mm	428605 16-20
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 16-20 mm	428745 16-20
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 16-20 mm	428746 16-20