



## XT digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 12,5-16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428602 12,5-16
GTIN	5051102209964
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

**3 pontos furatmikrométerek** zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

#### Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,  
USB hardverkulcs 498952 sz.,  
beállító gyűrű 484030 sz.,  
hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

### Műszaki leírás

Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
Méréstartomány	12,5 - 16 mm

Standard mérésmélység	62 mm
Méret a	0,5 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	162 mm
Hibahatár	0,004 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth interfész
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 12,5-16 mm	428746 12,5-16