



XT digitális furatmikrométer Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 65-80mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428702 65-80
GTIN	5051102208332
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mérőpisztoly, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, inkluzív 1 elem
081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Méréstartomány	65 - 80 mm
Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,005 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max.
méréstartomány 200 mm

022510 200

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm

022500 100

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2

498948 USB2

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 70 mm

484030 70

Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus

498952

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 65-80 mm

428605 65-80

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150

428510 5/150

Csatlakozó kábel Típus R2

498948 R2

Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 65-80 mm

428745 65-80

Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 65-80 mm

428746 65-80