



XT digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 2-6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428602 sz. és ellenőrző gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel. Két ponton mérő készülék

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	3
Mérőfejek száma	5
Beállító gyűrű Ø	2,5 / 4 / 5 mm
Méréstartomány	2 - 6 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Mérestartomány 2-6 mm

020550 2-6

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952