



XT digitális furatmikrométer Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 20-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mérőpisztoly, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, inkluzív 1 elem
081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Hibahatár	0,004 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	216 mm
Méret a	0,5 mm
Leolvasás	0,001 mm
Standard mérésmélység	66 mm
Méréstartomány	20 - 25 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

022500 50

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm

DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm

022510 200

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2

498948 USB2

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150

428510 4/150

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 22 mm

484030 22

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032

Csatlakozó kábel Típus R2

498948 R2

Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus

498952

Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 20-25 mm

428745 20-25

Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 20-25 mm

428746 20-25