



XT digitális furatmikrométer Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 50-65mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428702 50-65
GTIN	5051102208271
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Mérőpisztoly, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, inkluzív 1 elem
081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,001 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Méréstartomány	50 - 65 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm

022500 100

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max.
méréstartomány 200 mm

022510 200

Tartozék

Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus

498952

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150

428510 5/150

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 50-65 mm

428605 50-65

Csatlakozó kábel Típus R2

498948 R2

Csatlakozó kábel Típus USB2

498948 USB2

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 55 mm

484030 55

Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 50-65 mm

428745 50-65

Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 50-65
mm

428746 50-65