

Menet Dugós idomszer UNC-2B, Menet: 2-56



Rendelési adatok

Rendelés száma	486300 2-56
GTIN	4046122121427
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

ANSI B1.2 szabvány szerint idomszerek.
Nem megy-oldali idomszerek pirossal jelölve.
UNC = Unified national coarse thread.

Szabvány:

ANSI B 1.1

Műszaki leírás

Menet / coll	56
Menet	2-56 UNC
Szabvány	ANSI B 1.1
Menetfajta	UNC
Tűrésmező	B
Minőség	2
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Kalibrálás	L10
Termék fajtája	Dugós menetidomszer

Szolgáltatások

KalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 3 mm	028550 3
--	----------

DAkKS kalibrálásDugós menetidomszer maximális Ø 90
mm

028590 90