



## Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz, Torx® profil: E20



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 642700 E20    |
| GTIN              | 4018754007318 |
| Árucikk kategória | 63A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszögek a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain. Kíméli a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Profilméret A: 18,4 mm

Profil oldali Ø: 23,5 mm

Hossz: 38 mm

### Műszaki leírás

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Torx® profil    | E20     |
| Hossz           | 38 mm   |
| Profilméret A   | 18,4 mm |
| Profil oldali Ø | 23,5 mm |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll                    |
| Profil              | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
| Alapanyag           | Króm ötvözet acél           |
| Felület             | Nikkelbevonatra krómozott   |
| Termék fajtája      | Dugókulcs fej               |