



Sokszög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú, csavarokhoz: M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	642950 M12
GTIN	4045197562487
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű négyszögek a biztos és stabil pozicionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszögek **DIN 3120** szerint.

Szabvány:

DIN 2324

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Ø a meghajtott oldalon: 24 mm

Hossz: 140 mm

Műszaki leírás

csavarokhoz	M12
Ø a meghajtott oldalon	24 mm
Hossz	140 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

