

**Mitutoyo****Beépített tolómérő függőleges, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499402 100
GTIN	4946368128368
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**Absolut elektronikával** és nagy, egyszerűen leolvasható kijelző-számokkal. Egyszeri nulla-pozíció beállítás, amely a következő elemcseréig (kb. 1,5 év) az abszolút nullapont marad. Maximális mérési precizitás nagyon nagy műveleti sebesség esetén is. ZERO / ABS funkció – nullázás és átkapcsolás relatívról abszolút mérésre.

Beépíthető kapacitív, elektronikus mérőrendszer. **Függőleges beépítés.**

**Felhasználás:**

Szerszámgépeken, készülékeken stb. végzendő mérési és pozicionálási feladatokhoz.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497085 sz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L <sub>2</sub>	220 mm
Hibahatár	0,03 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm

Mérőszín hossza L <sub>1</sub>	244 mm
Kalibrálás	Az ár külön ajánlatkérésre.
Súly	250 g
Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Termék fajtája	Beépíthető tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497085 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497085 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497085 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S11E	498966 S11E