



Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel Krómozott, Kulcsok száma: 8



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 626065 8 |
| GTIN | 7610733085576 |
| Árucikk kategória | 63D |

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 626063 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

| | |
|------------------|-------------------|
| Csavarhúzó száma | 8 |
| Profil | 6-szög csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 4 mm | 626063 4 |
| Műanyag tok hajlított hatszögkulcsokhoz Típus 8 | 626250 8 |

| | |
|---|------------|
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 8 mm | 626063 8 |
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 2 mm | 626063 2 |
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 6 mm | 626063 6 |
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 5 mm | 626063 5 |
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 1,5 mm | 626063 1,5 |
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 3 mm | 626063 3 |
| Műanyag tartó hajlított hatszögműkhöz Kulcslyuk száma 9 | 627255 9 |
| Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelkrómozott Hatszög 2,5 mm | 626063 2,5 |