

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 22X24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 22X24
GTIN	4045197161024
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	22 mm
Kulcsnyílás ₂	24 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	34 mm
Kulcs hossza L	325 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	37 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

