

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 24X27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 24X27
GTIN	4045197161031
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	337 mm
Kulcsnyílás ₂	27 mm
Kulcsnyílás ₁	24 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	36 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	40 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

