

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 36X41 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 36X41
GTIN	4045197441805
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	41 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	60 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	53 mm
Kulcsnyílás ₁	36 mm
Kulcs hossza L	440 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

