



Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 21X24mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617600 21X24
GTIN	4018754021390
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	34,7 mm
Kulcsnyílás $_1$	21 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	30,5 mm
Kulcsnyílás $_2$	24 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	10,8 mm
Kulcs hossza L	235 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs