

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 25X28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D ₂ max	40 mm
Kulcs hossza L	346 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	36 mm
Kulcsnyílás ₁	25 mm
Kulcsnyílás ₂	28 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

