



## Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 12X13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617600 12X13
GTIN	4018754021260
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**STAHLWILLE** – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**STAHLWILLE** – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

### Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	19 mm
Kulcsnyílás $_2$	13 mm
Kulcs hossza L	150 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	21 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	6,8 mm
Kulcsnyílás $_1$	12 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs