

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 8X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Alapanyag:**

**HOLEX** – króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	13,5 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$	6 mm
Kulcsnyílás $_1$	8 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	16 mm
Kulcsnyílás $_2$	10 mm
Kulcs hossza L	115 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum

krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs