



## Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 30X32mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617600 30X32
GTIN	4018754021420
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**STAHLWILLE** – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**STAHLWILLE** – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

### Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	12,8 mm
Kulcsnyílás $d_2$	32 mm
Kulcsnyílás $d_1$	30 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1 \max$	43 mm
Kulcs hossza L	325 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2 \max$	48,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs