



## Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátzott, Kulcsnyílás: 21X24 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátzott.

Kulcs hossza L: 228 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_1$  max: 30,5 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_2$  max: 34,7 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{1\text{ max}}$ : 10,8 mm

### Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	34,7 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\text{ max}}$	10,8 mm
Kulcsnyílás $_2$	24 mm
Kulcsnyílás $_1$	21 mm
Kulcs hossza L	228 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	30,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs