

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 30X32
GTIN	4045197161048
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D ₁ max	44 mm
Kulcsnyílás ₂	32 mm
Kulcsnyílás ₁	30 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	48 mm
Kulcs hossza L	360 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

