

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 16X17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617600 16X17
GTIN	4018754021314
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	17 mm
Kulcs hossza L	170 mm
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Maximális gyűrűmagasság h _{1 max}	8 mm
Maximális gyűrű Ø D _{1 max}	24,5 mm
Maximális gyűrű Ø D _{2 max}	25,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs