

**Kettős csillagkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

STAHLWILLE – jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE – króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	185 mm
Kulcsnyílás ₂	19 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	26,5 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	27,6 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁ max	8,8 mm
Kulcsnyílás ₁	17 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs