



## Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított, Kulcsnyílás: 24X27mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	616500 24X27
GTIN	4018754021840
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

#### Szabvány:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkell bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

### Műszaki leírás

Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max	34,3 mm
Kulcsnyílás $_2$	27 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max	38,6 mm
Maximális gyűrűmagasság $h_{1\max}$	16 mm
Kulcs hossza L	376 mm
Kulcsnyílás $_1$	24 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkellbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

