



## Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátózott, Kulcsnyílás: 27X32 mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 617900 27X32  |
| GTIN              | 4045197472090 |
| Árucikk kategória | 62A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátózott.

Kulcs hossza L: 288 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_1$  max: 38,5 mm

Maximális gyűrű  $\varnothing D_2$  max: 45,5 mm

Maximális gyűrűmagasság  $h_{1 \max}$ : 12,8 mm

### Műszaki leírás

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>              | 32 mm                    |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_2$ max | 45,5 mm                  |
| Maximális gyűrű $\varnothing D_1$ max | 38,5 mm                  |
| Kulcs hossza L                        | 288 mm                   |
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>              | 27 mm                    |
| Maximális gyűrűmagasság $h_{1 \max}$  | 12,8 mm                  |
| Kulcsnyílás méret                     | Metrikus                 |
| Csillag helyzete                      | 0 fok                    |
| Gyártási eljárás                      | Süllyesztékben kovácsolt |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Alapanyag            | Króm-vanádium acél |
| Felület              | foszfátzott        |
| Terméknév attribútum | foszfátzott        |
| Termék fajtája       | Csavarkulcs        |