



Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátzott, Kulcsnyílás: 30X32 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 30X32
GTIN	4045197385796
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, foszfátzott.

Kulcs hossza L: 318 mm

Maximális gyűrű Ø D₁ max: 43 mm

Maximális gyűrű Ø D₂ max: 48,5 mm

Maximális gyűrűmagasság h_{1 max}: 12,8 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	30 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	48,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h _{1 max}	12,8 mm
Kulcs hossza L	318 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	43 mm
Kulcsnyílás ₂	32 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs