



Kettős csillagkulcs készlet, enyhén hajlított, Kulcsok száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	616510 8
GTIN	4018754081097
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. A fejek mindkét oldalon enyhén hajlítottak. **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 897 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Tartalma:

1-1 db 616500 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Műszaki leírás

Kulcsok száma	8
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Nikkelbevonatra krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 12X13 mm	616500 12X13
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 6X7 mm	616500 6X7
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 14X15 mm	616500 14X15
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 8X9 mm	616500 8X9
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 18X19 mm	616500 18X19
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 20X22 mm	616500 20X22
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 10X11 mm	616500 10X11
Kettős csillagkulcs, enyhén hajlított Kulcsnyílás 16X17 mm	616500 16X17