

HOLEX**Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 14X15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

HOLEX – ovális szárral.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

HOLEX – króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	14 mm
Kulcsnyílás ₂	15 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	21,5 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	23 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁ max	7,5 mm
Kulcs hossza L	159 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs