



## Kettős csillagkulcs, egyenes, foszfátzott, Kulcsnyílás: 30X34 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	617900 30X34
GTIN	4045197472106
Árucikk kategória	62A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

**HOLEX** – ovális szárral.

#### Szabvány:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Alapanyag:

**HOLEX** – króm-vanádium acél, foszfátzott.

Kulcs hossza L: 328 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>1</sub> max: 43 mm

Maximális gyűrű Ø D<sub>2</sub> max: 48,5 mm

Maximális gyűrűmagasság h<sub>1 max</sub>: 13,8 mm

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	30 mm
Kulcs hossza L	328 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	34 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	48,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>1 max</sub>	13,8 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	43 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	0 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs